

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl s pojazdnou základňou, výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, s bambusovou doskou, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923711 1250
GTIN	4062406086213
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovný stôl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovný stôl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 525

Výška dverí skrine zveráku mm: 675

Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Rozsah balenia:

Vrátane sklopného a výškovo nastaviteľného stojana GARANT č. 967568, veľ. 120 a zveráka GARANT č. 967100, veľ. 120.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Hmotnosť	143,5 kg
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Materiál pracovná doska	bambus
Posuvná rukoväť	nie
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet dvier	2
spúšťací	áno
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet zásuviek	1
Nárazník	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	950 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Materiál Koleso	celogumové
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm

Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12