

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojezdovou základňou, výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923714 1250
GTIN	4062406086220
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 525

Výška dverí skrine zveráku mm: 675

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Rozsah balenia:

Vrátane sklopného a výškovo nastaviteľného stojana GARANT č. 967568, veľ. 120 a zveráka GARANT č. 967100, veľ. 120.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet dvier	2
Materiál Koleso	celogumové
Výška	950 mm
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
spúšťací	áno
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Hmotnosť	149,2 kg
Počet zásuviek	1
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Nárazník	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm

Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75