

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół s pojezdovou základňou, bez výškovo nastaviteľného stojana a zveráka, s doskou Eluplan tmavou, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923737 1250
GTIN	4062406086268
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 425

Výška dverí skrine zveráku mm: 575

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Materiál pracovná doska	Doska Eluplan tmavá
spúšťací	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Hmotnosť	111,1 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Výška	850 mm
Počet dvier	2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Počet zásuviek	1
ComfortClose	nie
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Materiál Koleso	celogumové
Posuvná rukoväť	nie
Nárazník	nie
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg

Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75