

Garant GRIDLINE

Pracovní stół s pojazdnou základňou, bez výškovo nastaviteľného stojana a zveráka, s bambusovou doskou, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	923751 1250
GTIN	4062406086275
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Pracovní stół so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 525

Výška dverí skrine zveráku mm: 675

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Technický list

Materiál Koleso	celogumové
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Počet zásuviek	1
spúšťací	áno
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	123,9 kg
Počet dvier	2
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Posuvná rukoväť	nie
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Materiál pracovná doska	bambus
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Nárazník	nie
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Technický list

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75