

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, vľavo dverka, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G,
Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921041 1500
GTIN	4062406086329
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Skrinka s dverami a policou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hmotnosť	135,3 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	850 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Séria	Ready-to-go
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet zásuviek	4
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu	Pracovný stôl
Príslušenstvo	
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava čistiacich a ošetrujúcich olejov Typ 1	926403 1
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10