

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921044 1500
GTIN	4062406086336
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Skrinka s dverami a policou.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	850 mm
Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	142,3 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovný stół

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
--------------------------------	------------

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
---	------------

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
--	--------------

Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
-----------------------------------	----------

Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
--------------------------------------	-----------

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
---	-------------

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
---	-----------

Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
---	----------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
--	--------------

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
---	-------------

Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
-----------------------------------	----------

Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
---	-------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
---	-------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
---	-------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
--	--------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
-------------------------------	-----------

Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
--	-----------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
--	--------------

	953828 37
--	-----------

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
---	--------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
--	--------------

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
--	-----------

Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
---	-------------

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
--------------------------------	------------

Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
--	-----------

Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
------------------------------------	----------

Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
--------------------------------------	-----------

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
--	-----------

Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
------------------------------------	--------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
--	--------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
--------------------------------	------------

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
---	-------------

Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
--------------------------	----------

Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
---	-----------

Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22
--------------------------------------	-----------

Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
-----------------------------------	----------