

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo dvířka, střed otevřený, vpravo 4 zásuvky, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921174 2000
GTIN	4062406086398
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Skrinka s dvermi a výškovo nastaviteľnou policou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška celej zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvířka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Séria	Ready-to-go
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Počet zásuviek	4
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	950 mm
Hmotnosť	184,2 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150