

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, vľavo 5 zásuviek, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921214 2000
GTIN	4062406086459
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	222,6 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Séria	Ready-to-go
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Výška	950 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Počet zásuviek	9
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003