

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo otvorený, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G,  
Dĺžka dosky: 1500/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921401 1500/DE
GTIN	4062406086473
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Odsadený otvorený korpus na ergonomické dosadnutie.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškov nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

## Technický opis

Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	4
Hmotnosť	144,4 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
maximálna sila zdvihu	6000 N
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Séria	Ready-to-go
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
ComfortClose	nie
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Napájacie napätie	250 V
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003