

Garant GRIDLINE

Pracovní stół, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500/DEmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921444 1500/DE
GTIN	4062406086510
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovito nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškov nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
ComfortClose	nie
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	161,1 kg
maximálna sila zdvihu	6000 N
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Napájacie napätie	250 V
Séria	Ready-to-go
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21