

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G,
Dĺžka dosky: 1500/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 921441 1500/DE |
| GTIN | 4062406086503 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškov nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

| | |
|---|--------------------------|
| Prestavenie výšky bezúrovňové | áno |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 525 mm |
| Počet zásuviek | 4 |
| ComfortClose | nie |
| Hmotnosť | 154,1 kg |
| Princíp prestavenia výšky | elektrický |
| Rozsah prestavenia výšky | 850 - 1050 mm |
| Napájacie napätie | 250 V |
| maximálna sila zdvihu | 6000 N |
| Séria | Ready-to-go |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 1300 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Rýchlosť zdvihu | 9 mm/s |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 700 mm |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1500 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |

| | |
|---|--|
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Typ zástrčky Vstup | F |
| Menovité napätie | 250 V |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 850-1050 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo) | 400 kg |
| Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20x20G |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1 | 926403 1 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 | 927800 150 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927800 75 |
| Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003 | 950050 003 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 | 927800 100 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 | 927800 200 |