

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, elektricky výškovo nastaviteľný, vľavo 5 zásuviek, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921601 2000/DE
GTIN	4062406086565
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Osadenie:**

Výška cele zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	221,2 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Séria	Ready-to-go
maximálna sila zdvihu	6000 N
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Počet zásuviek	9
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Napájacie napätie	250 V
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200