

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, elektricky výškovo nastaviteľný, vľavo dverka, stred otvorený, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921564 2000/DE
GTIN	4062406086541
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

Skrinka s dvermi a výškovo nastaviteľnou policou.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Osadenie:**

Výška dverí (vľavo) mm: 525

Pocet výškovo nastaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Počet zásuviek	4
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	193,1 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
maximálna sila zdvihu	6000 N
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Napájacie napätie	250 V
ComfortClose	nie
Séria	Ready-to-go
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100