

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, elektricky výškově nastavitelný, vlevo dvířka, střed otevřený, vpravo 4 zásuvky, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/DEmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	921567 2000/DE
GTIN	4062406086558
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Plynule elektricky výškově nastavitelný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W. Dlhý pripojovací kábel 1,5 m.

Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie.

Skrinka s dvermi a výškově nastavitelnou policou.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškově nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykatelný.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Osadenie:

Výška dvier (vlevo) mm: 525

Pocet výškově prestavitelných spodkov zásuviek (vlevo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Napájacie napätie	250 V
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
ComfortClose	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
maximálna sila zdvihu	6000 N
Princíp prestavenia výšky	elektrický
Séria	Ready-to-go
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Hmotnosť	174,1 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21