

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, Bambusová deska, Délka desky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922001 1500
GTIN	4062406086602
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 2 párami rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 2 × páry styčkových plechov, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál pracovná doska	bambus
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Výška	850 mm

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario Basic
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hmotnosť	59 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Podnož Výška 800	927000 800
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500
Styčnickový plech Typ 1	927122 1