

Garant**Skľučovadlo s valcovou stopkou, Typ: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341265 32
GTIN	4062406086633
Trieda položky	31B

Popis**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dola.
- Úzka konštrukcia.
- Cielený prenos chladiacej kvapaliny.

Výhoda:

- Veľmi flexibilné použitie vďaka valcovej stopke.
- Optimálne prídržné momenty na nástroji.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča Torx s priečnou rukoväťou.

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	81,9 mm
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Vonkajší Ø	50 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	92 mm
Dĺžka stopky	60 mm
Celková dĺžka	141,9 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 µm

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	vrtacie skľučovadlo