

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, Délka dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922007 1000
GTIN	4062406086671
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 2 párami rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 x podnože, 2 x páry styčnickových plechov, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Výška	850 mm
Séria	vario Basic

Materiál pracovná doska	Eluplan
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	44 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Podnož Výška 800	927000 800