

**Garant****Skľučovadlo s valcovou stopkou, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341265 25
GTIN	4062406086626
Trieda položky	31B

**Popis****Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dol'ava.
- Úzka konštrukcia.
- Cielený prenos chladiacej kvapaliny.

**Výhoda:**

- Veľmi flexibilné použitie vďaka valcovej stopke.
- Optimálne prídržné momenty na nástroji.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacieho kľúča Torx s priečnou rukoväťou.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	50 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	81,9 mm
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	92 mm
Dĺžka stopky	56 mm
Celková dĺžka	137,9 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 µm

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	vrtacie skľučovadlo