

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, Délka desky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922014 1500
GTIN	4062406086848
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 2 párami rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 2 × páry styčnickových plechov, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **prášково nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm

Hmotnosť	61 kg
Séria	vario Basic
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500
Podnož Výška 900	927000 900