

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, Délka desky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922014 2000   |
| GTIN             | 4062406086855 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 2 párami rohových plechov na vystuženie.

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 2 × páry styčkových plechov, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Výška                  | 950 mm  |
| Hĺbka pracovnej dosky  | 750 mm  |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm   |
| Dĺžka pracovnej dosky  | 2000 mm |

|   |  |
|---|--|
| Séria   | vario Basic  |
| Hmotnosť  | 75 kg  |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg   |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu   | Pracovný stôl  |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Podnož Výška 900  | 927000 900  |
| Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex Dĺžka dosky 2000 | 926081 2000 |
| Styčnickový plech Typ 1                                       | 927122 1    |