

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, výška 950 mm, Bambusová deska, Délka desky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922011 2000
GTIN	4062406086824
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 2 párami rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 2 × páry styčkových plechov, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **prášково nanášaná**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Materiál pracovná doska	bambus
Výška	950 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm

Séria	vario Basic
Hmotnosť	75 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 2000	926001 2000
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1