

Garant**Špeciálny TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC ±0,003: 2,01mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	121201 2,01
GTIN	4045197715494
Trieda položky	11E

Popis

Prevedenie:

Špirálový presný vrták na plasty. **Samocentrovanie** vďaka geometrii reznej hrany s 1 drážkou **sa dosahuje najvyššia presnosť hĺbky rezu. Leštené** špirálové drážky na **optimálny odvod triesok.**

Dodržiavanie tolerančného pásma IT7 od Ø-vstupu po Ø-výstupu **je možné vďaka špeciálnemu nasmerovaniu.**

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **121201 + 129100HB**.

Tvar **HE** objednávajte s č. **121201 + 129100HE**.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	2,01 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	14 mm
Tolerancia stopky	h6
Počet rezných hrán Z	1
Tolerancia menovitého Ø	±0,003
Ø stopky D _s	3 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Posuv f v PEEK	0,1 mm/ot,
Norma	Výrobná norma

odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	11 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	5×D
Uhol špičky	120 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
PMMA akryl	vhodný	30	N
PE-HD	vhodný	50	N
PA 66	vhodný	50	N
PEEK	vhodný	50	N
PF 31	vhodný	50	N
PVDF GF20	podmienene vhodný	60	N
POM GF25	podmienene vhodný	60	N
PA 66 GF30	podmienene vhodný	60	N
PEEK GF30	podmienene vhodný	50	N
PTFE CF25	podmienene vhodný	40	N
PEEK CF30	podmienene vhodný	40	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

