

HOLEX**LED vrecková lampa, čierna s batériami, Typ: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081533 160
GTIN	4062406087173
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. **Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.**

- **Ochrana proti samovolnému pohybu.**
- **Gumový kryt tlačidla.**

So **zaoštrovacou** svetelnou hlavou.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Typ batérií	Mignon, AA
Trvanie osvetlenia	9 h
Počet obsiahnutých batérií	2
Zóna ATEX	žiadna

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok	250 lm
Funkcia baterky	Fokus
Celková dĺžka	160 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081559 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081554 LR6