

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, elektricky výškovo nastavitelný, Buková deska Multiplex, Délka desky: 1500/DEmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	923254 1500/DE
GTIN	4062406087241
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 2 párami rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

2 × elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 2 páry styčnickových plechov, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako korpus, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **práškovy nanášaná.**

Upozornenie:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Hmotnosť	75 kg
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario Basic
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Maximálna nosnosť	400 kg
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
ComfortClose	nie
Napájacie napätie	250 V
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl