

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, elektricky výškovo nastavitelný, Bambusová deska,
Délka desky: 2000/DEmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	923251 2000/DE
GTIN	4062406087227
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. S 2 párami rohových plechov na vystuženie. Plynule elektricky výškovo nastaviteľný. Nastavenie výšky tlačidlom. Pripojovací kábel s nemeckou zástrčkou Schuko. Maximálny pripojený výkon 250 V/50 Hz s 340 W.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

2 x elektricky výškovo nastaviteľné podnože, 2 páry styčkových plechov, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako korpus, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, práškovo nanášaná.

Upozornenie:

Dodáva sa v nezmontovanom stave. Možno zvoliť polohu ručného tlačidla. Pri montáži do radu je nevyhnutne potrebný strihací plech č. 927220.

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
-----------------------	--------

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario Basic
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Rozsah prestavenia výšky	850 - 1050 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Rýchlosť zdvihu	9 mm/s
Napájacie napätie	250 V
ComfortClose	nie
Maximálna nosnosť	400 kg
Hmotnosť	89 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	850-1050 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (drevo)	400 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl