



Kompresor pre remeselníkov, Typ: I.COMP3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079841 I.COMP3
GTIN	
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Antikorózne ventily, vysoko účinné chladenie, bezúdržbové komponenty na prenos sily, nádoby chránené proti korózii; Najmenej 10 rokov záruka na dodatočný nákup náhradných dielov. Vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady. Prenosný a pojazdný kompresor pre remeselníkov, bez oleja a nevyžaduje údržbu.

- **stlačený vzduch bez oleja.**
- **jednoduché na prepravu.**
- **univerzálne použiteľné.**
- **integrovaná predvolba tlaku a plynulá variácia otáčok.**

Upozornenie:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Označenie výrobcu	i.Comp 3
maximálny tlak (vzduch)	11 bar
Šírka	570 mm

Objem tlakový zásobník	117 l
maximálna kapacita plnenia	160 l/min
maximálny odsávací výkon	265 l/min
Príkion	1,5 kW
Pracovná hlučnosť	97 dB(A)
Výška	1050 mm
Dĺžka	440 mm
maximálne otáčky	3200 min ⁻¹
Hmotnosť	29 kg
Druh produktu	Kompresor