



Neigungsmesstechnik o.K.

Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 160/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	468810 160/2
GTIN	4030616406169
Trieda položky	46U

Popis**Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Úplná tepelná ochrana celého krytu zabraňuje pôsobeniu tepla z rúk a dýchacích ciest. Puzdro umožňuje laterálne odčítanie vodováhy. Dodáva sa v robustnom plastovom puzdre s vhodnou vložkou.

Použitie:

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

Norma:**DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m**.

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m**.

Upozornenie:

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Odčítanie	0,1 mm/m
-----------	----------

Trieda presnosti	2
Podošva Dĺžka	160 mm
Podošva Šírka	42 mm
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,10	026620 0,10
---	-------------