



Neigungmesstechnik o.K.

Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 200/1 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 468810 200/1 |
| GTIN | 4030616402208 |
| Trieda položky | 46U |

Popis**Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Úplná tepelná ochrana celého krytu zabraňuje pôsobeniu tepla z rúk a dýchacích ciest. Puzdro umožňuje laterálne odčítanie vodováhy. Dodáva sa v robustnom plastovom puzdre s vhodnou vložkou.

Použitie:

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

Norma:**DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m.**

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m.**

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m.**

Upozornenie:

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------|--------|
| Podošva Dĺžka | 200 mm |
|---------------|--------|

| | |
|------------------|----------------|
| Podošva Šírka | 42 mm |
| Odčítanie | 0,02 mm/m |
| Trieda presnosti | 1 |
| Norma | DIN 877 |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | H2 |
| Druh produktu | Vodováha |

Služby

| | |
|---|-------------|
| KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02 | 026620 0,02 |
|---|-------------|