


**Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 250/1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 468810 250/1  |
| GTIN             | 4030616402253 |
| Trieda položky   | 46U           |

**Popis****Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Úplná tepelná ochrana celého krytu zabraňuje pôsobeniu tepla z rúk a dýchacích ciest. Puzdro umožňuje laterálne odčítanie vodováhy. Dodáva sa v robustnom plastovom puzdre s vhodnou vložkou.

**Použitie:**

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

**1** = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m.**

**2** = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m.**

**4** = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m.**

**Upozornenie:**

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

**Technický opis**

|               |       |
|---------------|-------|
| Podošva Šírka | 42 mm |
|---------------|-------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Trieda presnosti | 1              |
| Odčítanie        | 0,02 mm/m      |
| Podošva Dĺžka    | 250 mm         |
| Norma            | <b>DIN 877</b> |
| Balenie          | stabilný box   |
| Kalibrácia       | H2             |
| Druh produktu    | Vodováha       |

### Služby

|   |             |
|---|-------------|
| KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer<br>Presnosť 0,02 | 026620 0,02 |
|---|-------------|