




Neijungemessstechnik o.K.

**Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 250/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	468810 250/2
GTIN	4030616406251
Trieda položky	46U

**Popis****Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Úplná tepelná ochrana celého krytu zabraňuje pôsobeniu tepla z rúk a dýchacích ciest. Puzdro umožňuje laterálne odčítanie vodováhy. Dodáva sa v robustnom plastovom puzdre s vhodnou vložkou.

**Použitie:**

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

**1** = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m.**

**2** = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m.**

**4** = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m.**

**Upozornenie:**

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

**Technický opis**

Podošva Dĺžka	250 mm
---------------	--------

Odčítanie	0,1 mm/m
Trieda presnosti	2
Podošva Šírka	42 mm
Norma	<b>DIN 877</b>
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,10	026620 0,10
---	-------------