



Neigungsmesstechnik o.K.

**Rámová vodováha, Dno dĺžka / presnosť: 200/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	469210 200/2
GTIN	4030616426204
Trieda položky	46U

**Popis****Prevedenie:**

Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku. Tepelná ochrana celého korpusu zabraňuje vplyvom tepla rúk a dychu. Výrez na korpuse umožňuje odčítanie hladiny zo strany.

**Použitie:**

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadel'ov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou **0,1 mm/m.**

**Upozornenie:**

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

**Technický opis**

Podošva Dĺžka	200 mm
---------------	--------

Podošva Šírka	42 mm
Odčítanie	0,1 mm/m
Trieda presnosti	2
Norma	<b>DIN 877</b>
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H1
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibráciaRámová vodováha Presnosť 0,10	026600 0,10
---	-------------