



Neigungsmesstechnik o.K.

Rámová vodováha, Dno dĺžka / presnosť: 150/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	469210 150/2
GTIN	4030616426150
Trieda položky	46U

Popis**Prevedenie:**

Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku. Tepelná ochrana celého korpusu zabraňuje vplyvom tepla rúk a dychu. Výrez na korpuse umožňuje odčítanie hladiny zo strany.

Použitie:

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadel'ov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

Norma:**DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou **0,1 mm/m.**

Upozornenie:

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Trieda presnosti	2
------------------	---

Podošva Šírka	42 mm
Podošva Dĺžka	150 mm
Odčítanie	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H1
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaRámová vodováha Presnosť 0,10	026600 0,10
---	-------------