



Skrutkovacia podpera s hliníkovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 88Fmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373550 88F
GTIN	4020772072865
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou. Permanentný magnet v podstavci skrutkovacej podpery umožňuje presné a jednoducho ovládateľné polohovanie **pri vertikálnom upínaní**. Modulárne vyhotovenie. Výškové rozšírenie do maximálne 350 mm, v kombinácii s prechodovým krúžkom c. 373555.

Upozornenie:

S centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375010.

Technický opis

najvyššia výška podložky	88 mm
\varnothing hlavy	50 mm
najmenšia výška podložky	75 mm
Typ	6400
\varnothing spodného dielu	50 mm

pre napínačku so šírkou štrbiny	14 - 22 mm
Nosnosť	30 kN
Druh produktu	Skrutkovacia podpera