

**LED baterka s batériami, Farba: SILVER****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. **Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.**

- **Ochrana proti samovolnému pohybu.**
- **Gumový kryt tlačidla.**

So **zaoštrovacou** svetelnou hlavou.

V rôznych farbách.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Technický opis**

Svetelný tok Úroveň 2	100 lm
Typ batérií	Micro, AAA
Zóna ATEX	žiadna
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Trvanie osvetlenia	4 h
Ø hlavy	27 mm
Svetelný tok	250 lm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Farba puzdra	STRIEBORNÁ
Počet obsiahnutých batérií	3
Trvanie osvetlenia úroveň 2	12 h
Funkcia baterky	Fokus
Celková dĺžka	143 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Držiak na batérie Prevedenie 3AAA	081506 3AAA
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3