

Garant**Súprava trapézových ručných závitníkov, bez povlaku, Tr: TR10X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130760 TR10X2 |
| GTIN | 4062406086985 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

- **Predrezávací rezný nástroj s dlhým vodiacim čapom**
- **Tolerancia dokončovacieho rezného nástroja 7H**

Upozornenie:

Nástroj nie je vhodný na reverzný chod.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ø stopky D _s | 7 mm |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 8,2 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Stúpanie závitov | 2 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 5,5 mm |
| Veľkosť závit | 10 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Druh závit | TR |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Vrcholový uhol závitů | 30 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS E |
| Norma | Výrobná norma |
| Tolerančná trieda | DIN 103 7H |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 1,5xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |