

Garant**Otočná doštička na gravírovanie, HB7525, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Trieda položky	21Y

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	UNI
Posuv f	0,003 - 0,03 mm
Typ	HB7525
Uhol špičky	45 Stupeň
Uhlový polomer R _e	0,08 mm
Dĺžka odsadenia b	0,4 mm
t _{max}	2 mm
W _{max}	2,06 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihľovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	60	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		