

Garant**TK torusová fréza, bez povlaku, Ø e8 DC / R1: 12/1,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206040 12/1,0
GTIN	4062406087463
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S **dvojito podbrúseným bočným uhlom chrpta a rádiusmi čelných britov.**

Vysoká stabilita vďaka **zosilnenému jadrú.**

Tolerancia: $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Technický opis

Polomer rezania R_1	1 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,079 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,07 mm
Celková dĺžka L	83 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
Ø vôle D_1	11 mm
Počet zubov Z	2
Dĺžka britov L_c	12 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	38 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	130	N
PA 66	vhodný	150	N
PEEK	vhodný	130	N
PF 31	vhodný	110	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB