

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215102 63/6
GTIN	4062406087999
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.

V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako **fréza s vysokou rýchlosťou posuvu**.

Použitie:

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. **Vysoký posuv**.

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø rezných hrán D_c	63 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 0806..
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza