

**HOLEX****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Trieda položky	220

## Popis

### Prevedenie:

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.

V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako **fréza s vysokou rýchlosťou posuvu**.

### Použitie:

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. **Vysoký posuv**.

### Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

## Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 0806..
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Počet rezných hrán Z	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza