



## LED pracovné svietidlo s vernými farbami COLOUR MATCH, Typ: MINI



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

**COLOUR MATCH.** Špeciálna LED s vysokou hodnotou CRI pre **perfektné podanie farieb** a mimoriadne dlhú životnosť LED. Ideálna pre všetky maliarske, leštiace, čistiace a prípravné práce. Navrhnuté pre použitie v lakovniach. **Sklenená vymeniteľná šošovka** odolná voči všetkým typom rozpúšťadiel aj pri dennom čistení. **MINIMATCH.** S funkciou 2 COLOUR LIGHT. To umožňuje výber medzi dvoma teplotami farieb v závislosti od pracovnej úlohy. Teplé svetlo (4 500 K) pre svetlé povrchy a studené svetlo (6 500 K) pre tmavé povrchy.

Nabíjateľné prachotesné a vodotesné ručné pracovné svetlo s akumulátorom. S robustným otočným hákom a silným zabudovaným magnetom. Flexibilná hlavica svietidla (otočná o 180°).

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla.

### Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Farba svetla	teplá biela

Farba svetla	studená biela
Farba svetla	verná farba
Svetelný tok	200 lm
Napätie akumulátora	3,7 V
Kapacita akumulátora	1,6 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Teplota farby	4500 - 6500 K
Hodnota CRI	96
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Celková šírka	60 mm
Trvanie osvetlenia	2 h
Celková dĺžka	156 mm
Hmotnosť	190 g
Zóna ATEX	žiadna
Druh produktu	Pracovné svetidlo