

**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132645 M14
GTIN	4062406088132
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.****Technický opis**

Ø stopky D _s	11 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	14 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2 mm
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	42 mm
Ø otvoru pod závit	12 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M14

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		