

HOLEX**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132645 M24
GTIN	4062406088163
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.****Technický opis**

Ø závitu	24 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závitu	M
Stúpanie závitov	3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	21 mm
Hĺbka závitu	72 mm
Norma	DIN 376
Veľkosť závitu	M24

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		