

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Trieda položky	220

Popis**Prevedenie:**

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.

V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako **fréza s vysokou rýchlosťou posuvu**.

Použitie:

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. **Vysoký posuv.**

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	7
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm

vhodná otočná rezná platnička	XNEX 0806..
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rhová fréza