

HOLEX**Samosvorné vrtacie skľučovadlo, Typ: 10/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

Jednoduchá, ľahká konštrukcia.

S unášacím kuželom DIN 238

Použitie:

Predovšetkým pre ručné vrtáčky.

Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 alebo priamo na vreteno stroja.

Technický opis

Rozsah upínania	0 - 10 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,065 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
Vonkajší Ø	34,3 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	79,4 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča