

HEDI

Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 40B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081109 40B |
| GTIN | 4003644007950 |
| Trieda položky | 08B |

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Drážky na odvod vody.**
- **Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**
- **Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**

So zásuvkami pre **Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

| | |
|---|----------------------------|
| odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI |
| Dĺžka kábla | 40 m |
| Materiál kábla | pancierový kábel |
| Zloženie kábla | 3G1,5 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |
| Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W |
| Trieda kábla | H07BQ-F |
| Počet zásuviek | 4 |
| Materiál púzdra | celoplastový |
| Menovité napätie | 250 V |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Dostupný diagnostický systém | áno |
| Druh produktu | Káblový bubon |