

 Atlas Copco

Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2412



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 079171 W2412 |
| GTIN | 7322590052553 |
| Trieda položky | 03R |

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

· **Dobre vyvážené a ergonomické.**

Použitie:

Vhodné pre ťažko prístupné miesta a zúžené priestory.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Výška | 178 mm |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | □ |
| Rozsah krútiaceho momentu | 100 - 300 Nm |

| | |
|--|------------------------|
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec |
| Hmotnosť | 1,4 kg |
| Dĺžka | 113 mm |
| maximálna potreba vzduchu | 780 l/min |
| Pracovná hlučnosť | 88 dB(A) |
| maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9) | M16 |
| odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø) | 10 mm |
| maximálne otáčky | 7400 min ⁻¹ |
| maximálne vibrácie podľa EN | 5,6 m/s ² |
| Označenie výrobcu | W2412 |
| Konštrukcia | Pištol |
| Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec |
| Pripojovací závit | BSP |
| Druh produktu | Skrutkovač |