



Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, Ø 8 × 12 mm, využitelná dĺžka hadice: 10Sm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080071 10S
GTIN	7391390404046
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním. Uzavreté **plastové teleso** s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**. **PU hadica** vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelové pneumatiké konektory.

Navíjačka hadíc s PU hadicou vo výstražnej farbe **neónová zelená**.

Upozornenie:

Spojka pozri č. 080286.

Technický opis

využitelná dĺžka hadice	10 m
Farba puzdra	modrá
Farba hadice	kriklavozelená
Materiál hadice	Polyuretán
Pripojenie výstup	1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar

Materiál krytu	Plast
Automatický prevíjač SCS	áno
Pripojenie vstup	1/4 palec
Vnútorý Ø hadice	8 mm
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Puzdro Šírka	406 mm
Hĺbka puzdra	190 mm
Výška puzdra	313 mm
vhodné pre	Stlacený vzduch
Atribút Názov produktu	Ø 8 ×12 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/4	080286 1/4
Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/2	080286 1/2
Bezpečnostná spojkaVnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 3/8	080286 3/8