

Waldmann **Lupa s LED osvetlením Vyhotovenie ESD, Ø šošovky: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491525 160
GTIN	4013330014568
Trieda položky	49A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívne navrhnutá lupa s osvetlením pre najvyššie nároky. Veľké priehľadné okienko s Ø 153 mm pre videnie bez skreslenia. Jedinečne flexibilné a vyvážené svetelné tyče (hliníkové) s obrovským akčným rádiusom. Uzavretý dizajn na ochranu používateľa a integrovanej technológie.

- **Sklenená šošovka je mimoriadne odolná voči poškrabaniu**
- **3D kĺb hlavy na samostatné nastavenie a upevnenie.**
- **Osvetlenie: 48 vysokovýkonných LED, spotreba energie iba 16 W. Max. intenzita svetla 7503 lx, plynule stmievateľné. Svetelné charakteristiky možno ovplyvniť trojstupňovým spínačom. Životnosť LED až 50 000 h.**
- **Segmentový obvod (vizualizér) umožňuje svetelné efekty zdôrazňujúce štruktúru. Veľmi dobré rozpoznávanie farieb a vnímanie kontrastu.**
- **Vhodná pre pracoviská ESD vďaka povrchovej úprave.**

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho zdroja 100 – 240 V, 50/60 Hz, krytu šošovky, skrutkovacej príruby, sokla.

Zvláštne príslušenstvo:

Stolná svorka 491670 sk. ESD

Upozornenie:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

Vykladanie	1356 mm
Zväčšenie (x-násobne)	1,9
Dĺžka Kľbové rameno A	500 mm
Dĺžka Kľbové rameno B	484 mm
Ø hlavy	250 mm
Ø šošovky	153 mm
Teplota farby	cca 4000 K
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Lupa s osvetlením

Príslušenstvo

Stolová svorka pre svietidlo č. 491521 / 1494 / 1496 Typ
REG

491670 REG