

Garant**Ručný závitník jednotlivý Predrezávač, bez povlaku, M: M27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130410 M27 |
| GTIN | 4062406088606 |
| Trieda položky | 11G |

Technický opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Hĺbka závit | 81 mm |
| Druh závit | M |
| Rezný materiál | HSS E |
| Ø otvoru pod závit | 24 mm |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Stúpanie závitov | 3 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø závit | 27 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 16 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Celková dĺžka L | 110 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Veľkosť závit | M27 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Forma nábehu | A |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3×D pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |