

Yale

Pákový kladkostroj s okrúhlu ocelovou reťazou, Nosnosť: 0,25t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086015 0,25
GTIN	4053981976464
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s **ocelovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne** uložený, kovaný hák. Viacúčelový nástroj, model „Yalehandy“.

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zatažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zatažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezataženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová zatažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Technický opis

Nosnosť	250 kg
Počet vlákien reťaze	1
Uvoľnenie reťaze	áno
Materiál púzdra	Ocel
Nosnosť t	0,25 t
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
minimálna dĺžka medzi háčikmi	230 mm
Hmotnosť	2,2 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák